

CERAM



Kompromisslose Arbeitsplatz-Umfeldbeleuchtungen für Zahntechniker

Neu im Programm ist die **CERAM** Arbeitsplatz-Umfeldleuchte im eleganten und formschönen Stil für Dentallabors. Diese Leuchten sind in verschiedenen Grössen erhältlich und sind somit für fast jeden Zahntechniker-Arbeitsplatz geeignet.



CERAM T5628EL



CERAM T5254EL



CERAM T5624EL



CERAM MINI T5224EL

CERAM – Vorteile:

- Hohe Beleuchtungsstärke 3500 – 9600 Lux bei 0,6 m
- Optimale Farbwiedergabe – T5 Tageslichtröhren 4000 – 6500 Kelvin, RA85-93
- Schutzscheibe – 3 mm gehärtetes Glasabdeckung – leicht zu reinigen
- Blend- und schattenfreies Licht - durch Vollreflex-Raster
- Flackerfreies Licht – durch elektronische Vorschaltgeräte
- Keine elektromagnetischen oder Wechselstrom-Störfelder
- Auch mit Dimmer lieferbar
- Aufhängevorrichtung mit Seilen
- Oberseite mit Acrylscheibe
- Wartungsfreundliche Bauweise – leichter Röhrenwechsel
- Auch mit indirektem Licht lieferbar



Modelle	Beleuchtungsstärke	Leuchtstoffröhren	Stromverbrauch	Farbtemperatur	Masse	Gewicht
CERAM MINI T5224EL	3500 lux/0,6 m	2 x 24 W	48 W	6500K RA93 4000K RA85	755 x 360 x 55 mm	5,0 kg
CERAM T5254EI	6500 lux/0,6 m	2 x 54 W	108 W	6500K RA93 4000K RA85	1355 x 360 x 55 mm	7,0 kg
CERAM T5280EL	6500 lux/0,6 m	2 x 80 W	160 W	6500K RA85 4000K RA85	1655 x 360 x 55 mm	8,0 kg
CERAM T5424EL	4800 lux/0,6 m	4 x 24 W	96 W	6500K RA93 4000K RA85	755 x 525 x 55 mm	7,0 kg
CERAM T5624EL	7000 lux/0,6 m	6 x 24 W	144 W	6500K RA93 4000K RA85	755 x 700 x 55 mm	9,0 kg
CERAM T5628EL	9600 lux/0,6 m 4000 lux/1,2 m	6 x 28 W	168 W	6500K RA85 4000K RA85	1355 x 700 x 55 mm	11,0 kg

www.d-tec.se

D-TEC AB, Box 3, S-430 91 Hönö, Sweden.
 Phone: int +46 31 96 93 02
 Telefax: int +46 31 96 60 92
 Visiting address: Östra Hamnen 6, Hönö.
 E-mail: mailbox@d-tec.se

D-TEC AB
Lighting systems for professionals